

**Garant****Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 100/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**Användningsdata:**

Med skruvsats för vändskär nr 219800 – för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	7
FästhålsØ	32 mm

Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Låsbrickssats	219955
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Passande vändskär	RD..1604
Skär- $\emptyset D_c$	100 mm
$\emptyset D_3$	84 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Låsbrickssats 10 delar	219955
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800