

**Garant****VHM-NC svedri za navrtanje 90° spiralni, neprevlečeni, Ø DC h6: 6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	121020 6
GTIN	4045197038456
Razred artikla	11E

## Opis

### Izvedba:

Natančno **središčno brušena konica**. **Lažje navrtanje** in **visoka natančnost oblike** centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

**≥ Ø 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.**

### Uporaba:

Kot konice **90°** omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

### Napotek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

## Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	13 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h6
Kot konice	90 stopinj
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		