

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.12-28
GTIN	4062406034504
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Korak navoja	0,907 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	6 mm
Ø navoja	5,49 mm
Globine navoja	16,47 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	28
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	12-28 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri