

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 0,390-27**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 0,390-27
GTIN	4062406037017
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	27
4-kotno držalo □	8 mm
Ø osnovne izvrtine	9 mm
Ø držala D _s	10 mm
Globine navoja	19,812 mm
Korak navoja	0,941 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	9,906 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	0,390-27 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri