

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.10-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.10-24
GTIN	4062406036683
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	3,82 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	70 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Korak navoja	1,058 mm
Ø navoja	4,83 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	24
Globine navoja	14,49 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	10-24 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri