

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.6-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.6-40
GTIN	4062406036584
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	4 mm
Korakov na colo	40
Ø osnovne izvrtine	2,95 mm
Standard	DIN 371
Korak navoja	0,635 mm
Ø navoja	3,51 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	3 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	10,53 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	6-40 UNF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri