

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.2-64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	6,54 mm
Korak navoja	0,397 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Ø osnovne izvrtine	1,9 mm
Ø navoja	2,18 mm
Korakov na colo	64
4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	2-64 UNF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri