

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.3/4-10****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130035 1.3/4-10 |
| GTIN                  | 4062406040703   |
| Razred artikla        | 10N             |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Število rezil Z           | 4        |
| Standard                  | DIN 376  |
| Ø osnovne izvrtine        | 42 mm    |
| Ø navoja                  | 44,45 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 4        |
| 4-kotno držalo □          | 29 mm    |
| Globine navoja            | 88,9 mm  |
| Korakov na colo           | 10       |
| Rezalni material          | HSS E    |
| Celotna dolžina L         | 220 mm   |
| Korak navoja              | 2,54 mm  |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 36 mm    |
| Vrsta navoja              | UNS      |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Velikost navoja            | 1.3/4-10 UNS                                      |
| Prevleka                   | TiN                                               |
| Kot profila                | 60 stopinj                                        |
| Standard za navoje         | ASME B1.1                                         |
| Kakovost                   | 2B +0,10                                          |
| Kakovost                   | 2B +0,20                                          |
| Kakovost                   | 1B                                                |
| Kakovost                   | 2B + 0,05                                         |
| Kakovost                   | 2B                                                |
| Kakovost                   | 3B                                                |
| Oblika presekanega dela    | B                                                 |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                                |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne                                             |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez                                              |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |