

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 9/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 9/16-16
GTIN	4062406039462
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Ø navoja	14,29 mm
Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	12,8 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,588 mm
Globine navoja	57,16 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	9 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	9/16-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri