

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.5/8-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1.5/8-10
GTIN	4062406038342
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	24 mm
Korak navoja	2,54 mm
Ø osnovne izvrtine	39 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	10
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Globine navoja	82,55 mm
Ø držala D _s	32 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	41,275 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.5/8-10 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri