

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.1/16-16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130035 1.1/16-16
GTIN	4062406039950
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Ø držala D _s	20 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	25,5 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	26,988 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	54 mm
Korak navoja	1,588 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.1/16-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri