

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 5/16-36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	6,2 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	7,25 mm
Korak navoja	0,706 mm
Globine navoja	23,79 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	7,94 mm
Korakov na colo	36
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	90 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	5/16-36 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri