

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 2-20
GTIN	4062406038649
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	49,58 mm
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	101,6 mm
Korak navoja	1,27 mm
Ø navoja	50,8 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	32 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	40 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	2-20 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri