

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 0,390-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 0,390-27
GTIN	4062406043735
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	27
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,941 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	10 mm
Ø navoja	9,91 mm
Globine navoja	24,78 mm
Ø osnovne izvrtine	9 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	0,390-27 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri