

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.9/16-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 1.9/16-12
GTIN	4062406038267
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	12
Ø držala D _s	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	37,7 mm
Korak navoja	2,117 mm
Globine navoja	79,38 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	24 mm
Ø navoja	39,688 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.9/16-12 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri