

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 11/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 11/16-24
GTIN	4062406041816
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	125 mm
Korak navoja	1,058 mm
Korakov na colo	24
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	34,92 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Ø navoja	17,462 mm
Ø osnovne izvrtine	16,6 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	11/16-24 UNEF LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri