

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1/2-20
GTIN	4062406043841
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	12,7 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	11,5 mm
Korak navoja	1,27 mm
Globine navoja	31,75 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	9 mm
Ø držala D _s	11 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	1/2-20 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri