

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 2-14
GTIN	4062406045395
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	49,25 mm
Globine navoja	127 mm
Korakov na colo	14
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	1,814 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	50,8 mm
Ø držala D _s	40 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	2-14 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri