

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.2-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 NO.2-56
GTIN	4062406043230
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	45 mm
Globine navoja	5,46 mm
Korak navoja	0,454 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	1,78 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Korakov na colo	56
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	2,184 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	2-56 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri