

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/16-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 5/16-48
GTIN	4062406043575
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	19,85 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	7,5 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Ø navoja	7,938 mm
Korakov na colo	48
Korak navoja	0,529 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	6,2 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	5/16-48 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri