

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-4,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	45,03 mm
Globine navoja	127 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	50,8 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	5,644 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	2-4,5 UNC

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri