

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.5-44****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 NO.5-44
GTIN	4062406043285
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,577 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	2,7 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	44
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Globine navoja	7,9 mm
Ø navoja	3,175 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	5-44 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri