

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.7/16-18**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 1.7/16-18
GTIN	4062406047061
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	35,3 mm
Korakov na colo	18
Ø navoja	36,512 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	91,28 mm
Korak navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	28 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	22 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.7/16-18 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri