

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 3/4-16
GTIN	4062406048617
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	11 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Korakov na colo	16
Ø navoja	19,05 mm
Korak navoja	1,588 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	47,63 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	3/4-16 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri