

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/8-16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 1.7/8-16
GTIN	4062406049751
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	119 mm
Ø osnovne izvrtine	46,1 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Ø navoja	47,625 mm
Ø držala D _s	36 mm
Korakov na colo	16
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	1,588 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.7/8-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri