

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1/2-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1/2-12
GTIN	4062406048372
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	31,75 mm
Korak navoja	2,117 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	12,7 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Korakov na colo	12
Ø osnovne izvrtine	10,75 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1/2-12 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri