

Garant**Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212590 8
GTIN	4045197761347
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm. Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	219870 (7IP; 0,9 Nm)
totallängd L_{tot}	100 mm
Antal skär Z	2
Utkragningslängd L_1	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Skär- $\varnothing D_c$	8 mm
Skaftdiameter D_s h6	8 mm
Invändig	nej
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Spännskruv	219870