

Garant**Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212590 16
GTIN	4045197761378
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
Antal skär Z	2
$\varnothing d_1$	14 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Vändskärsskruv	219873 (15IP; 3,0 Nm)
totallängd L_{tot}	140 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Spännskruv	219872