

Garant**Kopierfräsar av solid hårdmetall extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212592 10
GTIN	4045197761453
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeter noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbearbetning och semi-efterbearbetning.

Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	10 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Vändskärsskruv	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing d_1$	8,8 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spännskruv	219874