


Garant**Fräsvändskär Ø 12 mm Highfeed, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

- Radie, rundgångsnoggrannhet: $\pm 0,015$ mm.
- Repeternoggrannhet från platta till platta: $\pm 0,025$ mm.

Användningsdata:

Torusplattor "Highfeed" för högre matningshastigheter.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\max}$	0,6 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,4 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,5 mm

Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning