


**Garant****Fräsvändskär Ø 16 mm Highfeed, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

- Radie, rundgångsnoggrannhet:  $\pm 0,015$  mm.
- Repeternoggrannhet från platta till platta:  $\pm 0,025$  mm.

**Användningsdata:**

Torusplattor "**Highfeed**" för högre matningshastigheter.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Sort	HU7830
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\max}$	0,8 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,6 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,6 mm

Matning $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning