

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 11/16-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	14 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	15,5 mm
Korak navoja	2,117 mm
Korakov na colo	12
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Ø navoja	17,462 mm
Globine navoja	43,7 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	11/16-12 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri