

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.13/16-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.13/16-8
GTIN	4062406051969
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Korak navoja	3,175 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	36 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Ø osnovne izvrtine	43 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø navoja	46,04 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	115,1 mm
Korakov na colo	8
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.13/16-8 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri