

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.7/16-20
GTIN	4062406051532
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	35,32 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,27 mm
Ø navoja	36,512 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	91,28 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	20
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.7/16-20 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri