

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7020**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250162 HB7020 |
| GTIN | 4045197764034 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort | HB7020 |
| Primäranvändning | P |
| spån-brytare | SM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 8 mm |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 350 m/min |
| Hörnradie | 1,6 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120416 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 4 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |