

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
spån-brytare	SM
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning