

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 15/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 15/16-20
GTIN	4062406051013
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	59,53 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	20
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	18 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	22,7 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Korak navoja	1,27 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	23,812 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	15/16-20 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri