

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.7/16-12
GTIN	4062406051563
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	34,5 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Korak navoja	2,117 mm
Ø navoja	36,512 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	12
Ø držala D _s	28 mm
Globine navoja	91,28 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.7/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri