

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.10-32
GTIN	4062406050108
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	32
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	4,826 mm
Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	12,1 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	10-32 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri