

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2.3/4-4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 2.3/4-4
GTIN	4062406052546
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	6,35 mm
Korakov na colo	4
Število rezil Z	8
Ø navoja	69,85 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	8
4-kotno držalo □	39 mm
Globine navoja	104,78 mm
Rezalni material	HSS
Ø osnovne izvrtine	63,36 mm
Ø držala D _s	50 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	2.3/4-4 UNC

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri