

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 3-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130055 3-18
GTIN	4062406054861
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	114,3 mm
Ø osnovne izvrtine	75 mm
Ø držala D _s	50 mm
Število rezil Z	8
4-kotno držalo □	39 mm
Korak navoja	1,411 mm
Ø navoja	76,2 mm
Rezalni material	HSS
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	8
Korakov na colo	18
Vrsta navoja	UNS
Velikost navoja	3-18 UNS

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri