

Garant**GPCT S50102, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50102 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7125-1
Globina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	GPCT S50102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje