

Garant**Rezkar za plano rezkanje 43° Octo, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213300 125/8 |
| GTIN | 4045197702043 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

Uporaba:

Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 8 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ maks}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 63 mm |

| | |
|--|--------------------|
| maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 134 mm |
| \varnothing rezila D_c | 125 mm |
| \varnothing vpenjalne izvrtine | 40 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | OF.. 050405 |
| Število rezil Z | 8 |
| Nastavitveni kot κ | 43 stopinj |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 43 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219808 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |