

Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB725 Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Zvrst	HB725

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje