

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/10mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213110 125/10 |
| GTIN | 4062406058470 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Opis:

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 2,2 mm |
| Število rezil Z | 10 |
| Serijska | Hi5 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 10T5.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| Ø D ₃ | 105,85 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 63 mm |
| \varnothing rezila D_c | 125 mm |
| \varnothing vpenjalne izvrtine | 40 mm |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Delitev rezil | neenakomeren |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |