

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250864 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059033 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150612 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GG
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,32 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba | K |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 450 m/min |
| Lomilec odrezkov | GG |
| Globina reza a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Zvrst | HB7210-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rezalni material | HM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | groba obdelava |
| Podajanje f | 0,32 - 0,8 mm/v |
| Prevleka | TiCN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |