

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7210-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Razred artikla	21G

### Opis

DNMG 150608 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1  
Lomilec odrezkov: GG  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Glavna uporaba	K
Zvrst	HB7210-1
Podajanje $f$	0,32 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	GG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje