

**Garant****TNMG 160408, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Razred artikla	21G

## Opis

TN.G 160408 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1  
Lomilec odrezkov: GM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Zvrst	HB7210-1
Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Glavna uporaba	K
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje