

Garant**WNMA 080408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7210-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMA 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje