

Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GM
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje